


— 施工時ご注意点 —

ツギタシソケットを延長する場合、必ずダイレオ純正のツギタシソケットをご使用下さい。市販のザルボをセットした場合、内部ノズルが取外しできなくなり、メンテナンスができません。

— 必要工具 — ※共に現場にてご手配下さい。

ヘッドナット の取外しには 27mm BOXレンチが必要です。

内部ノズル の取外しには 12mm BOXレンチが必要です。



内部ノズル  
(注)取り外し時にノズルを内部に落とさないようご注意ください。

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 圧 力  | 0.2MPa 時 (2Kgf/cm <sup>2</sup> ) |
| 吐出流量 | 30 Lit/min                       |

— 注記 —

- この商品はSUSを使用している為、温泉水・海水にご使用されますと腐食を起こす恐れがある為、ご使用できません。
- 組立品につき参考寸法になります。

製品質量=約0.6kg

| 図面 | 来歴     | 品番    | 部 品 名 称 | 材 質      | 数 量        | 適 要                    |
|----|--------|-------|---------|----------|------------|------------------------|
| 4  | ヘッドナット | SCS13 | 1       | XSHN-20  |            |                        |
| 3  | 内部ノズル  | SCS13 | 1       | XSON-6   |            |                        |
| 2  | ヘッド    | SCS13 | 1       | XSHD-80  |            |                        |
| 1  | 本 体    | SCS13 | 1       | XSJN-15B |            |                        |
| △1 | 表記修正   | 炭多    | '18/03  | 承認       | 中山         | 図面                     |
|    |        |       |         | 審査       | 中山         | 名称                     |
|    |        |       |         | 設計       | 庵下         | 型式 SJ-15               |
|    |        |       |         | 製図       | 奥田         | ステンレス製ジェットノズル(ショートタイプ) |
|    |        |       |         | 日付       | 2010/08/20 | 株式会社ダイレオ               |
|    |        |       |         |          |            | 尺度                     |
|    |        |       |         |          |            | 図面番号                   |
|    |        |       |         |          |            | 1/1                    |
|    |        |       |         |          |            | 親図面                    |
|    |        |       |         |          |            | SJ-0015-1              |
|    |        |       |         |          |            | サイズ                    |
|    |        |       |         |          |            | A 3                    |