




FR-1	循環吸込	VP 25 ソケット
FS-1	循環吐水	HTVP 25 ソケット
記号	名称	仕様

昇温ユニット仕様			
型式	ZX-TEL08	配管口径	R-25, S-25
最高使用圧力	2.0kg/cm ²	機器外装材質	SUS304 オプション
最高使用温度	55°C	架台内配管材質	HIVP、HTVP、SUS
最大循環流量	2000L/h	製品重量	35kg



5	過熱防止用センサー	SUS	1	Pt100Ω
4	流量調整バルブ	HTVP	1	20A
3	温度センサー	チタン	1	THB-4T
2	電気ヒーターユニット	SUS316L/SUS316L	1	8kW×200V×3φ
1	循環ポンプ	樹脂製	1	[50Hz]33L/min×6.8m 120W×200V×3φ [60Hz]33L/min×8.3m 160W×200V×3φ

変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適要
				承認 中山	図面	型式 ZX-TEL08 温泉昇温ユニット(温泉仕様)	
				審査 中山	名称		
				設計 中山(健)	株式会社ダイレオ		
				製図 炭多	尺度	図面番号	ZX-TEL08-1
				日付 2025/04/23	-	親図面	サイズ A 3

一注記-

- 吐水側、吸込側バルブは、付属しておりません。現場にて配管に取り付けてください。
- 温度センサーの配線は、ポンプ配線とは分けて配線願います。(ノイズの影響を受ける危険があります。)
- 本機器を屋外に設置する場合には、別途屋外用カバー(SUS製)をご利用ください。
- 電気ヒーターの配線は、2PNCT2×5.5C以上を使用し、制御盤より直接結線して下さい。