


屋内仕様



蒸気ドレン出口
15A (SS)
(排水ピットまで延長して下さい。
(またはスチームトラップに接続)
高温水のため、ご注意ください。)

適温水出口
(適合ホース内径: φ19)

△3 バルブは現場手配の上
必ず取り付けてください。
流量調整が必要な場合は
グローブ弁を推奨します。

適温水温度の設定範囲
給水温度～90℃程度

使用条件
蒸気：圧力 0.05～0.5MPa (0.5～5Kgf/cm²) ・ 温度 飽和蒸気温度
給水：圧力 0.05～0.5MPa (0.5～5Kgf/cm²) ・ 温度 5℃以上
圧力比範囲 蒸気：水=3:1～1:1

最適使用条件
蒸気：圧力 0.2～0.4MPa (2～4Kgf/cm²)
給水：圧力 0.2～0.3MPa (2～3Kgf/cm²)
圧力比範囲 蒸気：水=2:1～1:1

※過熱蒸気の場合、飽和蒸気温度まで下げてご使用下さい。

- 注記
- 適温水出口は開放でご使用下さい。
(ホースをご使用の場合先端にバルブやホースガン等の取付は絶対に
して下さい。先端より蒸気が噴出する事が非常に危険です。)
 - メイン配管側にはドレン払い用のスチームトラップを設けて下さい。
(スチーム給湯ユニットにドレンが多量に入ると多量に流入すると機器を損耗する
場合があります。)
 - ホースは使用温度・使用場所に適したものを必ずご使用下さい。
当社でも用意しておりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
 - 蒸気配管部分は黒鉄管材に耐熱シルバー塗装となっております。
 - 蒸気入口への分岐はメイン配管から上取りで配管して下さい。
 - ⑬ドレンバルブは下記のいずれかの方法で必ずご利用下さい。
【手動】給湯開始毎に⑬ドレンバルブを開きドレンを排出後、
閉めてからのご使用
【自動】⑬ドレンバルブの出口側にスチームトラップ(現場手配品)を設け
常時全開でのご使用
 - 温泉水や井水・海水並びに凍結環境には原則として使用できません。
 - 組立品につき参考寸法です。

18	ホースニップル	BS	1	3/4×φ20.5
17	逆止弁	BS	1	CK-3T (15A)
16	バックプレート	BC	1	BPX-M 付属品
15	振れ止め固定用サドル	SS	1	
14	温度計	BC/バイメタル	1	TMO-120
13	ドレン抜きバルブ	FCMB	1	HM-10KSD (15A) △3
12	蒸気側フランジ	SS	1	15A-JIS10K
11	給水側フランジ	SUS304	1	15A-JIS10K
10	蒸気用Y型ストレーナー	BC/SUS	1	Y-15 #100
9	給水用Y型ストレーナー	BC/SUS	1	Y-15 #60
8	蒸気側圧力計接続口	SS	1	3/8
7	給水側圧力計接続口	SCS13A	1	3/8
6	蒸気側ユニオン	SS	1	1/2
5	給水側ユニオン	SCS13A	1	1/2
4	ワンタッチレバー	SUS304/樹脂	1	
△3	蒸気側ボールバルブ	SCS14/GP	1	A201S (15A)
△2	給水側ボールバルブ	SCS14/TP	1	A201W (15A)

製品質量=約9Kg

図面	承認	1	ミキシングバルブ	BC	1	TMS-20-RF		
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適	要
△レバー形状修正	奥田	'10/05	承認	中山	図面			
△蒸気側手配変更	奥田	'10/10	審査	中山	名称			
△使用条件変更	奥田	'11/08	設計	庵下				
△注記追加	紺田	'14/04	製図	紺田	尺度			
△部品型変更	炭多	'18/06	日付	2018/06/20	1/4			

型式 SQDY3-15×20HN
ワンタッチ式 スチーム給湯ユニット(ホースニップル付)
株式会社ダイレオ
SQDY3-1520HN-5
サイズ A 3