



屋内仕様




(ドレン配管を排水ビットまで延長して下さい。(現場手配) 高温水のため、ご注意ください。)



A矢視図(バックプレート取付穴)

△ バルブは現場手配の上必ず取り付けください。
流量調整が必要な場合はグロブ弁を推奨します。



適温水温度の設定範囲

給水温度 ~ 90°C程度

使用条件

蒸気：圧力 0.05~0.5MPa (0.5~5Kgf/cm²) ・ 温度 飽和蒸気温度
給水：圧力 0.05~0.5MPa (0.5~5Kgf/cm²) ・ 温度 5°C以上
圧力比範囲 蒸気：水 = 3:1~1:1

最適使用条件

蒸気：圧力 0.2~0.4MPa (2~4Kgf/cm²)
給水：圧力 0.2~0.3MPa (2~3Kgf/cm²)
圧力比範囲 蒸気：水 = 2:1~1:1

※過熱蒸気の場合、飽和蒸気温度まで下げてご使用下さい。

注記

- 適温水出口は開放でご使用下さい。
(ホースをご使用の場合先端にバルブやホースガン等の取付は絶対にさせて下さい。先端より蒸気が噴出する事があり非常に危険です。)
- メイン配管側にはドレン払い用のスチームトラップを設けて下さい。
(スチーム給湯ユニットにドレンが多量に入ると機器を損耗する場合があります。)
- 安全のため給水側にできるだけ逆止弁を設けて下さい。
- ホースは使用温度・使用場所に適したものを必ずご使用下さい。当社でも用意しておりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
- 蒸気配管部分は黒鉄管材に耐熱シルバー塗装となっております。
- 蒸気入口への分岐はメイン配管から上取りで配管して下さい。
- ⑬ドレン抜きバルブは常時全開でご使用下さい。
- 蒸気ドレンは高温になる為、配管の材質等にご注意下さい。
- 温泉水や井水・海水並びに凍結環境には原則として使用できません。
- 組立品につき参考寸法です。

19	スチームトラップ	SUS	1	MST21H(15A)
18	吐水口	BS(Crメッキ)	1	φ19×170L
17	吐水口継手	BS(Crメッキ)	1	20A×W30×山20
16	バックプレート	BC	1	BPX-M 付属品
15	振れ止め固定用サドル	SS	1	
14	温度計	BC/バイメタル	1	TMO-120
13	ドレン抜きバルブ	FCMB	1	HM-10KSD(15A) △
12	蒸気側フランジ	SS	1	15A-JIS10K
11	給水側フランジ	SUS304	1	15A-JIS10K
10	蒸気用Y型ストレーナー	BC/SUS	1	Y-15 #100
9	給水用Y型ストレーナー	BC/SUS	1	Y-15 #60
8	蒸気側圧力計接続口	SS	1	3/8
7	給水側圧力計接続口	SCS13A	1	3/8
6	蒸気側ユニオン	SS	1	1/2
5	給水側ユニオン	SCS13A	1	1/2
4	ワンタッチレバー	SUS304/樹脂	1	
3	蒸気側ボールバルブ	SCS14/GP	1	A201S(15A)
2	給水側ボールバルブ	SCS14/TP	1	A201W(15A)

製品質量=約9.5Kg

図面	来歴	1	ミキシングバルブ	BC	1	TMS-20-RF
変更箇所	担当	日付	品番	部 品 名 称	材 質	数 量 適 要
△注記漏記 品番変更 品番追加	紺田	14/05	承認	中山	図面	型式 SQDY4-15×20P ワンタッチ式 スチーム給湯ユニット(吐水口付)
△部品型変更	炭多	18/06	審査	中山	名称	
			設計	庵下	図面	
			製図	紺田	尺度	株式会社ダイレオ
			日付	2018/06/20	図面番号	SQDY4-1520P-2
				1/5	親図面	サイズ A 3